

Stekker NECU-S-M8G4-HX

Artikelnummer: 562025

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-104 EN 61984
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Aansluitfrequentie	3
Productgewicht	7.8 g
Elektrische aansluiting	4-polig M8x1 Rechte stekker / gestripte verbinding
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...32 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...32 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	4 A
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Toegelaten kabeldiameter	2.5 mm...5.1 mm
Enkele draaddiameter	0.1 mm
Aderdiameter	0.9 mm...1.6 mm
Aansluitdoorsnede	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 °C...85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PA Persgegoten zink Vernikkeld
Materiaal schroefvergrendeling	Messing, vernikkeld
Materiaal afdichtingen	FPM PUR
Materiaal steekcontacten	Verguld
Toegestane isolatiehuls	PP PVC TPE-E