

# Stekker NECU-S-M12G3-HX

Artikelnummer: 562027

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Aansluitfrequentie	3
Productgewicht	17.5 g
Elektrische aansluiting	3-polig A-gecodeerd M12x1 Rechte stekker / gestripte verbinding
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...32 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...32 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	4 A
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Toegelaten kabeldiameter	2.9 mm...5.1 mm
Enkele draaddiameter	0.1 mm
Aderdiameter	0.9 mm...1.6 mm
Aansluitdoorsnede	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.34 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 °C...85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PA Persgegoten zink Vernikkeld
Materiaal schroefvergrendeling	Persgegoten zink, vernikkeld
Materiaal afdichtingen	FPM PUR
Materiaal steekcontacten	Verguld
Toegestane isolatiehuls	PP PVC TPE-E