

Aansluitkabel VMPAL-KM-V-SD44-IP67-

Artikelnummer: 562390

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker
Kabeleigenschap	Standaard
Min. kabelbuigradius	115 mm
Kabeldiameter	9.6 mm
Kabelmontage	36 x 0,25 mm ²
Beschermingsklasse	IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...80 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC