

# 연결 케이블 NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Part Number: 562471

FESTO



## 자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 61076-2-101 ISO 20401
작동 상태 표시	황색 LED
제품 중량	45 g
전기 연결	4-핀 / 2-선 각형 소켓 / 케이블 M8x1
작동 전압 범위 DC	20.4 ... 26.4 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	3 A
케이블 길이	2.5 m
케이블 특성	Suitable for energy chains
최소 케이블 휨 반경	35 mm
케이블 직경	3.3 mm
케이블 구조	2x0,25
배선 끝단	배선 끝단 이음관
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-10 ... 50 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
하우징 소재	TPE-U(PU)
전기 접점 소재	황동 금 도금
절연 소재	PVC