


근접 센서 SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

Part Number: 562515

FESTO



자료 시트

특징	값
디자인	T-슬롯용
인증	RCM Mark
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
측정 원리	리드 자석
주변 온도	-10 ... 60 °C
스위치 출력	접점 포함, 양극
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
최대 출력 전류	100 mA
최대 접촉 비율 AC	3 VA
최대 접촉 비율 DC	3 W
회로 단락 보호	아니오
과부하 저항 용량	사용 불가
작동 전압 범위 AC	10 ... 30 V
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
전기 연결 1, 연결 타입	케이블
전기 연결 1, 연결 기술	끝단 날선 케이블
전기 연결 1, 핀/와이어 수	3
콘넥터 배출 방향	축
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
케이블 길이	1 m
케이블 특성	표준
케이블 피복 소재	PVC
마운팅 형태	잠김 상부에서 슬롯으로 삽입가능
제품 중량	13.6 g
하우징 소재	PA
작동 상태 표시	황색 LED
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 60 °C
보호 등급	IP67