


Axiaalkit EAMM-A-P6-38A-57A

Artikelnummer: 562645

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6.5 Nm
Productgewicht	130 g
Interfacecode actuator	P6-38A
Interfacecode motor In	57A
Interfacecode, koppelingsbehuizing	38A
Materiaal-informatie	RoHS conform