



# 기본 밸브 VOFC-L-B52-FG14-F9

Part Number(&P): 562869  
단종 예정 제품

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 복동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	40 mm
표준 공칭 유량	750 l/min
작동 압력	2 ... 8 bar
디자인 구조	견고한 피스톤 스톱 밸브
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	6 mm
씰링 원리	견고
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
Safety Integrity Level (SIL)	up to SIL 2 high demand mode 제품은 SRP/CS 최대 SIL 2 low Demand 동작 모드에서 사용될 수 있습니다.
유량 Kv	0.65 m <sup>3</sup> /h
배기 유량 Kv	0.65 m <sup>3</sup> /h
최대 스위칭 주기	1 Hz
Off 스위칭 시간	40 ms
On 스위칭 시간	24 ms
정격 사용 시간	100%
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [---]
부식 방지 등급 KBK	4
매체 온도	-25 ... 60 °C
주변 온도	-25 ... 60 °C
제품 중량	790 g
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	NAMUR 포트 패턴
공압 연결구, 포트 3	G1/4
공압 연결구, 포트 4	NAMUR 포트 패턴
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 Hard Ematal 플레이트