



# 기본 밸브 VOFC-L-B52-G14-F9

Part Number(&P): 562873  
단종 예정 제품

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.



## 자료 시트

| 특징                           | 값  |
|------------------------------|--|
| 밸브 기능                        | 5/2 복동 솔레노이드   |
| 액추에이터 형태                     | 전기적  |
| 폭                            | 40 mm  |
| 표준 공칭 유량                     | 850 l/min  |
| 작동 압력                        | 2 ... 8 bar  |
| 디자인 구조                       | 견고한 피스톤 스톱 밸브  |
| 보호 등급                        | IP65   |
| 공칭 사이즈                       | 6 mm   |
| 씰링 원리                        | 견고   |
| 조립 위치                        | 어디든  |
| 수동 작동                        | 없음   |
| 파일럿 형태                       | 파일럿  |
| 파일럿 공압 공급                    | 내부   |
| 유량 방향                        | 전환 불가  |
| Safety Integrity Level (SIL) | up to SIL 2 high demand mode<br>제품은 SRP/CS 최대 SIL 2 low Demand 동작 모드에서 사용될 수 있습니다. |
| 유량 Kv                        | 0.65 m <sup>3</sup> /h   |
| 배기 유량 Kv                     | 0.65 m <sup>3</sup> /h   |
| 최대 스위칭 주기                    | 1 Hz   |
| Off 스위칭 시간                   | 20 ms  |
| On 스위칭 시간                    | 20 ms  |
| 정격 사용 시간                     | 100%   |
| 작동 매체                        | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-]  |
| 부식 방지 등급 KBK                 | 4  |
| 매체 온도                        | -25 ... 60 °C  |
| 주변 온도                        | -25 ... 60 °C  |
| 제품 중량                        | 790 g  |
| 공압 연결구, 포트 1                 | G1/4   |
| 공압 연결구, 포트 2                 | G1/4   |
| 공압 연결구, 포트 3                 | G1/4   |
| 공압 연결구, 포트 4                 | G1/4   |
| 재질 사항                        | PWIS 물질 함유<br>RoHS 에 승인  |
| 씰에 대한 재질 정보                  | NBR  |
| 하우징에 대한 재질 정보                | 알루미늄<br>Hard Ematal 플레이트   |