

Magneetspoel VACC-S18-25-K5-1U-EX4D

Artikelnummer: 562900

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V DC: 2,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 2,5 VA
Toegestane spanningschommelingen	-15 % / +10 %
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX) conform EU-RoHS-richtlijn
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 1 (IEC-EX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 21 (IEC-EX) Zone 22 (ATEX)
Certificaat instantie van afgifte	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX-categorie gas	II 2G
ATEX-categorie stof	II 2D
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
Ex-omgevingstemperatuur	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Productgewicht	1700 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad NPT1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Aluminium kneedlegering Grijs gietijzer

