



Start 밸브
MS9-EE-G-V24-VS
 Part Number(&P): 562939

FESTO



자료 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	9
격자 치수	90 mm
디자인 구조	피스톤 슬라이드
액츄에이터 형태	전기적
씰링 원리	소프트
배기 기능	유량 조절 불가
수동 작동	멈춤쇠 누름
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	파일럿
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
작동 압력	3.5 ... 16 bar
표준 공칭 유량	18,000 l/min
표준 공칭 유량 2-3	14,100 l/min
정격 사용 시간	100%
특성 코일 자료	24V DC: 4,5W
작동 매체	여과된 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비 윤활
부식 방지 등급 KBK	2
재질 사항	RoHS 에 승인
매체 온도	-10 ... 60 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	옵션 액세서리 포함 라인 설치
조립 위치	어디든
제품 중량	2,100 g
공압 연결구, 포트 3	G1
전기 연결	플러그 입방형 디자인 DIN EN 175301-803에 따름 디자인 A
피스톤 스톱, 재질 정보	POM
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트