



Start 밸브 MS9-EE-G-V24-S-VS

Part Number: 562940

FESTO

전기적, 소음기 포함, 유량 방향: 좌측에서 우측으로



자료 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	9
격자 치수	90 mm
디자인 구조	피스톤 슬라이드
액츄에이터 형태	전기적
씰링 원리	소프트
배기 기능	유량 조절 불가
수동 작동	멈춤식 누름
Reset 형태	기계 스프링
파일럿 형태	파일럿
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
작동 압력	3.5 ... 16 bar
표준 공칭 유량	18,000 l/min
표준 공칭 유량 2-3	14,100 l/min
정격 사용 시간	100 %
특성 코일 자료	24 V DC: 4.5 W
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
재질 사항	RoHS 에 승인
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
음향 압력 레벨	93 dB(A)
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
조립 위치	어디든
제품 중량	2,300 g
공압 연결구, 포트 3	G1
전기 연결	EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 A타입 플러그 DIN EN 175301-803에 따름 입방형 디자인
피스톤 슬라이드 소재	POM
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트