


**주 출력 소켓**  
**NECU-M-PPG5-C1**  
 Part Number: 563059

FESTO



**자료 시트**

특징	값
표준에 기반	EN 61984
전기 연결	AIDA Push-pull 5-핀 가조립 소켓 / 스프링 부착 터미널
플러그 코딩	접점 2 및 5
작동 전압 범위 DC	0 ... 24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	16 A
서지 강도	2.5 kV
허용 가능 케이블 직경	9 ... 13 mm
종단 단면	0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-40 ... 100 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
Material housing	아연 다이캐스트 니켈 도금
하우징 색상	은색
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	구리 합금 니켈 및 금 도금