



반-회전 드라이브 DRQD-B-32-180-PPVJ-A-AR-FW

Part Number: 563356
단종 예정 제품

FESTO

위치 감지용, 조절가능 끝단 쿠션 포함 및 유격 보상 기어장착, 우측 공급 포트.

단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
사이즈	32
양쪽 사이드에서 회전 각도 세팅 범위	-20 /+ 6 deg
회전 각도	180 deg
쿠션	공압 쿠션, 조절 가능
조립 위치	어디든
디자인 구조	랙과 피니언
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	1 ... 10 bar
6 bar에서 최대 회전 주기	0.8 Hz
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 60 °C
6 bar에서 이론적 토크	12.5 Nm
허용 가능 관성 질량 모멘트	0.004 kgm ²
마운팅 형태	옵션 관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함
공압 연결구	G1/8
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
드라이브 샤프트에 대한 재질 정보	열-처리 강철
커버에 대한 재질 정보	알루미늄
씰에 대한 재질 정보	NBR TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄