

# Ontluchtungsbescherming VABD-D3-SN-G14

Artikelnummer: 563400

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-50 °C...60 °C
Bevestigingstype	Inschroefbaar met buitendraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	EPDM
Materiaal ontluchtingsschroef	PA