


Smoorplaat VABF-S7-F1B5P1-F

Artikelnummer: 563401

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Stuurluchttoevoer	extern intern
Bedrijfsdruk	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12	G1/4
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	Flens 1/4 NAMUR aansluitschema
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal aansluitplaat	Aluminium ematalcoating
Materiaal afdichtingen	NBR