

푸시인 장형 L-피팅 QBLL-1/4-3/8-U

제품 번호: 564676

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|--|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 폭 | 0.276 in |
| 나사식 트리언 씰 유형 | 코팅 |
| 설치 위치 | 입의 방향 |
| 디자인 타입 | L 형태, 장형 |
| 팩 크기 | 5 |
| 디자인 | Push-Pull 원리 |
| 온도 범위 전체 작동 압력 | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능 |
| 내식성 등급 CRC | 1 - 낮은 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-영역 III |
| 주변 온도 | 0 °C...60 °C |
| 최대 조임 토크 | 8.85 lbf/ft |
| 제품 무게 | 2.27 oz |
| 고정 방식 | 육각 헤드 11/16 |
| 공압 연결부 1 | 수나사 1/4 NPT |
| 공압 연결부 2 | 호스 외경 3/8" 용 |
| 주변 온도(화씨) | 32 °F...140 °F |
| 해제 링 색상 | 회색 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 하우징 소재 | 황동, 니켈 도금 PBT |
| 나사산 씰 소재 | PTFE |
| 해제 링 소재 | POM |
| 호스 씰 소재 | NBR |
| 호스 클램프 세그먼트 소재 | 고합금 스테인리스강 |