

Y-steekkoppeling QBY-5/16T-U

Artikelnummer: 564775

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Nominale doorlaat | 0,268 in |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bouwworm | Y-vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Bedrijfsmedium | Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | 0 °C...60 °C |
| Productgewicht | 371 oz |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor slang met buiten-Ø 5/16" " |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang met buiten-Ø 5/16" " |
| Omgevingstemperatuur Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Kleur demontagering | Grijs |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | PBT |
| Materiaal demontagering | POM |
| Materiaal slangafdichting | NBR |
| Materiaal slangklemsegment | hooggelegeerd staal roestvast |