

Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/2-QB-1/2-U

Artikelnummer: 564847

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoring van de uitgaande luchtstroom
Pneumatische aansluiting 1	QB-1/2
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Bedieningswijze	manueel
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Inschroefbaar met buitendraad
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	48,1 cfm
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	37,1 cfm...49,1 cfm
Omgevingstemperatuur	32 °F...140 °F
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,8 psi...116 psi
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	76,1 cfm
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	76,1 cfm...79,1 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	32 °F...140 °F
Max. aanhaalmoment	20,7 ft-lbf
Productgewicht	3376 oz
Materiaal inschroeftap	Messing Vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR

Functie	Waarde
Materiaal holle schroef	Messing Vernikkeld
Materiaal demontagering	POM
Materiaal kartelkop	Messing vernikkeld
Materiaal regelschroef	Messing Vernikkeld
Materiaal zwenkaansluiting	PBT-versterkt