


Stekker NECU-S-M12G4-HX-Q7

Artikelnummer: 564947

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Aansluitfrequentie	3
Productgewicht	33.3 g
Elektrische aansluiting	4-polig A-gecodeerd M12x1 Rechte stekker / gestripte verbinding
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...48 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...48 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	6 A
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Toegelaten kabeldiameter	4.7 mm...6 mm
Enkele draaddiameter	0.1 mm
Aderdiameter	1.6 mm...2 mm
Aansluitdoorsnede	0.34 mm ² ...0.75 mm ²
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 °C...85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PA Persgegoten zink Vernikkeld
Materiaal schroefvergrendeling	Persgegoten zink, vernikkeld
Materiaal afdichtingen	FPM PUR
Materiaal steekcontacten	Verguld
Toegestane isolatiehuls	PVC