

Koppeling EAMC-30-32-10-11

Artikelnummer: 565008

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	10 mm
Opnamediameter 2	11 mm
Bouwgrootte	30
Nominale lengte	32 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.87 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	48 g
Materiaal-informatie	RoHS conform