

T-steekkoppeling CRQST-5/16T-U

Artikelnummer: 565352

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	0,256 in
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	T-vorm
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-20 °C...150 °C
Productgewicht	930 oz
Bruikbare leidingen	PFAN
Pneumatische aansluiting 1	voor slang met buiten-Ø 5/16 " "
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 5/16 " "
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal demontagering	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal slangafdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast