


모터 케이블 NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Part Number: 565369

FESTO

모터와 끝단 컨트롤러 CMFL 연결용.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------|---|
| 케이블 특성 | 체인 링크 트렁크에 적합 |
| 오염 등급 | 3 |
| 보호 등급 | 조립된 조건 IP65 |
| 유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도 | -40 ... 90 °C |
| 주위 온도 | -50 ... 90 °C |
| 최소 케이블 휨 반경 | 65 mm |
| 케이블 구조 | 2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² 차폐 |
| 케이블 길이 | 2.5 m |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 케이블 피복에 대한 재질 정보 | TPE-U(PUR) |