


# 매니폴드 스트립 VABM-L1-14W-G14-9

Part Number: 566649

FESTO



## 자료 시트

| 특징                 | 값                                     |
|--------------------|---------------------------------------|
| 격자 치수              | 16 mm                                 |
| 최대 밸브 연수           | 16                                    |
| 작동 압력 MPa          | -0.09 ... 1 MPa                       |
| 작동 압력              | -0.9 ... 10 bar                       |
| 인증                 | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| 부식 방지 등급 KBK       | 2 - 부식 응력 수준 보통                       |
| PWIS conformity    | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 최대 조임 토크, H-레일 마운팅 | 1.5 Nm                                |
| 최대 조임 토크, 밸브 마운팅   | 0.65 Nm                               |
| 최대 조임 토크, 벽면 마운팅   | 3 Nm                                  |
| 제품 중량              | 750 g                                 |
| 외부 파일럿 공압 포트 12/14 | M5                                    |
| 파일럿 배기 포트 82/84    | M5                                    |
| 공압 연결구, 포트 1       | G1/4                                  |
| 공압 연결구, 포트 2       | G1/8                                  |
| 공압 연결구, 포트 3       | G1/4                                  |
| 공압 연결구, 포트 4       | G1/8                                  |
| 공압 연결구, 포트 5       | G1/4                                  |
| 재질 사항              | RoHS 에 승인                             |
| 매니폴드 소재            | 전조 알루미늄 합금                            |