


# Plug met kabel NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

Artikelnummer: 566656

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	17 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema H
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	2
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Standenvergrendeling
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	2x enkele adere
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	2
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...60 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	3 A
Kabellengte	2.5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Kabeldiameter	1.3 mm
Kabelmontage	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Nominale kabeldoorsnede	0.14 mm <sup>2</sup>
Adereinden	Stomp afgesneden
Beschermingsklasse	IP40
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal behuizing	POM
Kleur behuizing	zwart
Materiaal steekcontacten	Koperlegering Vertind
Materiaal isolatiehuls	PVC