


Elektrische aansluitplaat VAVE-L1-1L2-LR

Artikelnummer: 566727

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Polariteitsbescherming	Voor bedrijfsspanning
Extra functies	Vonkblusketen Houdstroomverlaging
Signaaltoestandsindicatie	LED
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Piekspanningsweerstand	0.8 kV
Vervuilingsgraad	3
Goedkeuring	RCM Mark
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	7.8 g
Aansluitdoorsnede	0.14 mm ²
Elektrische aansluiting	Streng
Kabellengte	1 m
Adereinden	Draadeindhuls
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Bevestigingstype	Clip
Kleur behuizing	zwart
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA