


AS-i 모듈 CESA-GW-AS-PB

Part Number: 567032
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2021년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	75 mm x 120 mm x 83 mm
제어 부품	4 키
상태 표시	LCD 디스플레이 황색 LED planning 모드 녹색 LED AS-i 일반 작동 녹색 LED AS-i 전압 OK 녹색 LED PROFIBUS 마스터 녹색 LED 슬레이브 프로그래밍 녹색 LED 전압 ON 적색 LED 설정 에러
작동 전압	AS-i 전압 30V DC
전류 소모	AS-인터페이스 회로로부터 200 mA
인증	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
보관 온도	-25 ... 85 °C
보호 등급	IP20
주변 온도	0 ... 55 °C
충격 저항성 테스트	EN 61131-2
진동 저항성 테스트	EN 61131-2
제품 중량	460 g
필드버스 인터페이스, 전송 속도	24 ms 후에 9 mA
필드버스 인터페이스, 연결 기술	소켓 Sub-D 9-핀
필드버스 인터페이스	PROFIBUS, DIN 19245 Part 3
프로그래밍/진단 인터페이스	시리얼 인터페이스 RS 232
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지