

Meetmodule CPX-CMIX-M1-1

Artikelnummer: 567417

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Afmetingen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnose	Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose
Kortsluitingsbestendigheid	ja
Apparaatspecifieke diagnose	Onderspanning modules Onderspanning meetsysteem Via lokaal 7-segmentdisplay
Max. aantal modules	9
Indicator	7-segmentdisplay
Statusindicaties	LED geel = PL (Power Last) LED rood = error
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Overbrugging netuitval	10 ms
Stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	80 mA
Goedkeuring	C-Tick
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	140 g
Assen per reeks	1
Aantal asreeksen	1
Max. kabellengte	30 m
Elektrische aansluiting controle-interface	Contactdoos M9 5-polig
Control-interface	digitaal CAN-bus met Festo-protocol
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt