

# Kunststofslang PEN-U

Artikelnummer: 567448

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø inch	5/8
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen in toepassingen met hogere cyclussnelheden
Testvoorwaarden slang	Geschikt voor kabelrupsen: > 5 miljoen cycli volgens FN 942021
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-14,4 psi...58 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water conform fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-22 °F...140 °F
Pneumatische aansluiting	voor insteekaansluiting met buiten-Ø 5/8 " "
Kleur	blauw Bruin geel groen Natuur Rood Zwart Zilver Wit
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PE