


Lineaire aandrijving DGC-18- -HD-

Artikelnummer: 567547

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	1 mm...3000 mm
Zuiger-Ø	18 mm
Demping	Schokdemper, harde karakteristiek Schokdemper, zachte karakteristiek
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Bijkomende slede, standaard, links Bijkomende slede, standaard rechts
Bedrijfsdruk	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	153 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	153 N
Verplaatste massa	1,06 kg
Bewogen massa bij 0 mm slag	3,99 kg
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	0,071 kg
Bevestigingstype	Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)