

Kunststofslang PUN-H-1/8-NT-150-CB

Artikelnummer: 567961

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø inch	1/8
Debietrelevante buigradius	0,039 voet
Min. buigradius	0,02 voet
Gebruiksaanwijzing	TPE-U op basis van ether
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-14,4 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk, zie diagram, max. 0,3 MPa bij 0 - 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Brandtest materiaal	UL94 HB
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsandaal van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-31 °F...145 °F
Productgewicht volgens lengte	oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buiten-Ø 1/8 " "
Kleur	Natuur
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)