

# 플라스틱 배관 PUN-H-3/16-GE-150-CB

Part Number: 567971

FESTO

식품 가공 산업용으로 인증 (위생 저항)



## 자료 시트

| 특징                             | 값  |
|--------------------------------|--|
| 외부 지름, 인치                      | 3/16   |
| 유량에 사용하는 굵힘 반경                 | 0.069 ft   |
| 최소 휨 반경                        | 0.025 ft   |
| 사용 설명서                         | TPE-U Ether basiert  |
| 튜브 특성                          | Suitable for energy chains   |
| 온도에 따른 작동압력                    | -14.4 ... 145 Psi  |
| 작동 압력에 주의                      | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C   |
| 작동 매체                          | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)   |
| 재료 발화점 실험                      | UL94 HB  |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L   |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a  |
| 클린룸 등급                         | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly.<br>Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 식품 안전                          | 추가 재료 정보 참조  |
| 주변 온도                          | -31 ... 145 °F   |
| 길이에 따른 제품 중량                   | 0.13 oz/ft   |
| 공압 연결구                         | 푸시인 커넥터 외부 직경(3/16")용  |
| 색상                             | 황색   |
| 지주 경도                          | D 52 +/-3  |
| 재질 사항                          | RoHS 에 승인  |
| 튜브 소재                          | TPE-U(PU)  |