

플라스틱 배관 PUN-H-3/16-BR-150-CB

Part Number: 567995

FESTO

식품 가공 산업용으로 인증 (위생 저항)



자료 시트

특징	값
외부 지름, 인치	3/16
유량에 사용하는 굽힘 반경	0.069 ft
최소 휨 반경	0.025 ft
튜브 특성	고 사이클 비율의 어플리케이션에서 에너지 체인용으로 적합
튜브 테스트 조건	에너지 체인용으로 적합: > 5백만 사이클, FN 942021 기준
온도에 따른 작동압력	-14.4 ... 145 Psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] www.festo.com에서의 제조업체 선언에 따른 용수
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-31 ... 145 °F
길이에 따른 제품 중량	0.13 oz/ft
공압 연결구	푸시인 커넥터 외부 직경(3/16")용
색상	갈색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-U(PU)