


# 매니폴드 스트립 VABM-B6-E-N14-8

Part Number: 568188

FESTO



## 자료 시트

특징	값
격자 치수	21 mm
최대 밸브 연수	8
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
최대 조임 토크, H-레일 마운팅	1.5 Nm
최대 조임 토크, 밸브 마운팅	2 Nm
최대 조임 토크, 벽면 마운팅	5 Nm
제품 중량	670 g
외부 파일럿 공압 포트 12/14	NPT1/8-27
공압 연결구, 포트 1	NPT1/4-18
공압 연결구, 포트 3	NPT1/4-18
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금