

# Kunststofslang PEN-5/16-SW-150-CB

Artikelnummer: 569884

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø inch	5/16
Debietrelevante buigradius	0,114 voet
Min. buigradius	0,073 voet
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen in toepassingen met hogere cyclussnelheden
Testvoorwaarden slang	Geschikt voor kabelrupsen: > 5 miljoen cycli volgens FN 942021
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-14,4 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water conform fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-22 °F...140 °F
Productgewicht volgens lengte	oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 5/16 " "
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PE