

플라스틱 배관 PLN-5/32-NT-150-CB

Part Number: 569897

FESTO

높은 화학적 및 위생적 저항성

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



자료 시트

특징	값
외부 지름, 인치	5/32
유량에 사용하는 굽힘 반경	0.082 Fuß
최소 휨 반경	0.039 Fuß
온도에 따른 작동압력	-14.4 ... 203 Psi
인증서 발행 부서	TZW
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
식품 안전	생산자 요구에 따라
주변 온도	-22 ... 176 °F
인증	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
길이에 따른 제품 중량	0.065 oz/ft
색상	투명
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인 동성분 및 PTFE 제거형
튜브에 대한 재질 정보	PE