

Kunststofslang PLN-3/8-NT-150-CB

Artikelnummer: 569901

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø inch	3/8
Debietrelevante buigradius	0,187 voet
Min. buigradius	0,115 voet
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-14,4 psi...203 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water conform fabrikantenverklaring op www.festo.com
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-22 °F...176 °F
Productgewicht volgens lengte	oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 3/8" "
Kleur	Natuur
Shore-hardheid	D 52 +/- 3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PE