

# Kunststofslang PLN-1/4-SW-150-CB

Artikelnummer: 569907

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø inch	1/4
Debietrelevante buigradius	0,105 voet
Min. buigradius	0,039 voet
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-14,4 psi...203 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water conform fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-22 °F...176 °F
Productgewicht volgens lengte	oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 1/4 " "
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PE