

# Elektrische aansluitplaat CAPC-F1-E-M12

Artikelnummer: 570042

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Afmetingen B x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Veldbusinterface	2x M12 bus 5-polig
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Max. stroomtoevoer	4 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Goedkeuring	c UL us - Listed (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	85 g
Kabellengte	20 m
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA