

# 플라스틱 배관 PUN-V0-14X2-SW-C

Part Number: 570351

FESTO

화염 방지



## 자료 시트

특징	값
외부 직경	14 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	70 mm
내부 직경	9.8 mm
최소 휨 반경	45 mm
튜브 특성	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 0.9 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 9 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 130.5 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
인증	TÜV
인증서 발행 부서	B 013277 0506 00
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
재료 발화점 실험	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 ... 60 °C
주변 온도 주의	For unpressurised use up to 90 °C
길이에 따른 제품 중량	0.096 kg/m
공압 연결구	외부 직경 14 mm의 푸쉬인 커넥터용
색상	흑색
색상에 대한 주의	표준품으로부터 폭발 환경에서의 보호 때문에
지주 경도	D 54 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-U(PU)