



자료 시트

| 특징  | 값                             |
|---|-------------------------------|
| 사이즈   | 표준                            |
| 공칭 사이즈  | 12 mm                         |
| Operating pressure complete temperature range | -0.95 ... 16 bar              |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일로트 매체 확인                               | 윤활 작동 가능                      |
| 부식 방지 등급 KBK                                  | 3                             |
| 식품 안전   | 생산자 요구에 따라                    |
| 주변 온도   | 0 ... 150 °C                  |
| 인증  | Germanischer Lloyd            |
| 제품 중량   | 28 g                          |
| 공압 연결구, 포트 1                                  | Push-in 슬리브 QS-14             |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인                     |
| 하우징에 대한 재질 정보                                 | 황동<br>크롬 및 니켈 도금              |