

Insteekkoppeling NPQM-D-Q6-S14-P10

Artikelnummer: 570457

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|---|
| Bouwgrootte | Standaard |
| Nominale doorlaat | 5 mm |
| Bouwworm | Rechte vorm |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Constructieve opbouw | Push-Pull-principe |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...70 °C |
| Productgewicht | 25 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Steekhuls Ø 14 mm |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang met buiten-Ø 6 mm |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Messing, vernikkeld |
| Materiaal slangafdichting | NBR |