



자료 시트

특징	값
폭	23.2 mm
길이	107.3 mm
밸브 터미널 구조	밸브 사이즈 혼합 가능
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	3 ... 8 bar
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	50 g
공압 연결구, 포트 1	카트리지 20mm 용
재질 사항	RoHS 에 승인
공급 모듈 소재	전조 알루미늄 합금 PA-강화