


Stekker FBS-SCRJ-PP-GS

Artikelnummer: 571017

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Productgewicht	60 g
Informatie veldbusinterface	PROFINET LWL
Specificatie ethernetkabel	Glasvezelkabel Polymeervezel 980/1000 µm Enkele aderdiameter: 2,2 mm
Toegelaten kabeldiameter	6.5 mm...9.5 mm
Beschermingsklasse	IP65 IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatuur	-40 °C...70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	Persgegoten zink Vernikkeld
Materiaal afdichtingen	NBR TPE