


어댑터 VAVE-C8-1R8

Part Number: 571686

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면
찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------------------|
| 신호 상태 표시 | LED |
| 공칭 동작 전압 DC | 24 V |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보호 등급 | IP65 IEC 60529에 따름 |
| 주변 온도 | -5 ... 60 °C |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 죄임 토크 | 0.25 Nm |
| 제품 중량 | 3.5 g |
| 전기 연결 | 3-핀/2-핀 M8 / - 플러그 / 소켓 |
| 보호 접지 연결 | 사용 불가 |
| 마운팅 형태 | M2 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | PA |
| 전기 접점 소재 | 청동 |