


공압 밸브 VUWG

Part Number: 571755

FESTO



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
밸브 기능	2x3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림, 단동 솔레노이드 2x3/2 열림/닫힘, 단동 솔레노이드 5/2 복동 솔레노이드 5/2 단동 솔레노이드 5/3 공급 5/3 배기 5/3 중간 위치 닫힘
액추에이터 형태	공압
밸브 사이즈	10 mm 14 mm 18 mm
표준 공칭 유량	90 ... 1,380 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	기계 스프링 공압 스프링
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
파일럿 형태	직접
중복	포지티브 오버랩 무한 오버랩
파일럿 압력	1.5 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 60 °C
마운팅 형태	PR 매니폴드 상 관통 홀 포함 옵션
파일럿 공압 포트 12	M5
파일럿 공압 포트 14	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	HNBR NBR
하우징 소재	알루미늄 아노다이징