


플라스틱 배관
PAN-MF-4X0,75-SW-500
 Part Number: 572091



자료 시트

특징	값
외부 직경	4 mm
유량에 사용하는 굵힘 반경	15 mm
내부 직경	2.5 mm
최소 휨 반경	10 mm
표준에 따름	DIN 73378-PA12-PHL
튜브 특성	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3.1 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 31 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 449.5 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] 석유
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-60 ... 100 °C
길이에 따른 제품 중량	0.008 kg/m
공압 연결구	외부 직경 4 mm의 푸쉬인 커넥터용
색상	흑색
지주 경도	D 65 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	폴리아미드 12