


케이블 소켓 NEFU-X24F-M12G4

Part Number: 572226
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
폭	36 mm
높이	40 mm
길이	40 mm
마운팅 형태	관통 홀 포함
제품 중량	30 g
필드버스 인터페이스	부시, M12x1, 4-pin, A-코드
DC 작동 전압, AS-interface	26.5 ... 31.6 V
공칭 DC 작동 전압, AS-interface	26.5 V
DC 작동 전압, 부하 전압	20.4 ... 26.4 V
공칭 DC 작동 전압, 부하 전압	24 V
보호 등급	IP65 조립된 조건 IEC 60529에 따름
주변 온도	-25 ... 75 °C
보관 온도	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA
커버 소재	PA