

Vaste smoring VMPA1-FT-NW0.7-10

Artikelnummer: 572546

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	Smoorfunctie
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	18 l/min...22 l/min
Bedrijfsdruk	-0.9 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Nominale doorlaat	0.7 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...40 °C
Mediumtemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	0.06 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal holle schroef	Aluminium kneedlegering