

# Vaste smoring VMPA1-FT-NW1.2-10

Artikelnummer: 572548

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde   |
|--|--|
| Ventiefunctie                            | Smoorfunctie   |
| Pneumatische aansluiting 1               | Aansluitplaat  |
| Bevestigingstype                         | Inschroefbaar  |
| Normaal nominaal debiet in smoorrichting | 52 l/min...58 l/min  |
| Bedrijfsdruk                             | -0.9 bar...10 bar  |
| Omgevingstemperatuur                     | -5 °C...60 °C  |
| Nominale doorlaat                        | 1.2 mm   |
| Inbouwpositie                            | Willekeurig  |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                  |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Lagertemperatuur                         | -20 °C...40 °C   |
| Mediumtemperatuur                        | -5 °C...60 °C  |
| Productgewicht                           | 0.06 g   |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform   |
| Materiaal holle schroef                  | Aluminium kneedlegering                                    |