

# Aansluitstrip VABM-L1-10G-G18-5-GR

Artikelnummer: 573424

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	10.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	5
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Productgewicht	363 g
Aansluiting stuurlicht 12/14	M5
Aansluiting stuurluchtafvoer 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering